

## Rollcart chariot-armoire

force 300 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 2 armoires, hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158087

## Rollcart Chariot bloc-coffre

### Force 300 kg

chariot-armoire

- force 300 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 2 armoires
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	300 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec

		freins
longueur de plateau	1000 mm	matériau acier/bois
largeur de plateau	575 mm	conducteur d'électricité non
équipement chariot	2 armoires	poignée 1 pièce
armoire	2 pièce	disposition des roues rectangulaire
nombre de plateaux	1 pièce	couleur gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
hauteur	990 mm	norme EN 1757-3 (frein)
longueur	1170 mm	Poids 66 kg
largeur	600 mm	

## Accessoires

158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal