

Wilms

Pour dimensions de pièce de 90 - 110 m² KT 520

soubassement 4 roulettes pivotantes,
commande par élément de
commande, niveau sonore de 52
dB, hauteur x largeur x profondeur
570 x 330 x 355 mm, en plastique en
blanc

Numéro d'article: 274037

Wilms



Pour dimensions de pièce de 90 - 110 m²

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- commande par élément de commande
- Réfrigérant R290
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- plage de température +5 °C à +30 °C
- niveau sonore de 52 dB
- hauteur x largeur x profondeur 570 x 330 x 355 mm
- en plastique en blanc

Détails techniques

fournitures de bureau	alimentation	230 V
convient pour (secteurs) salles d'archives et	puissance	570 W

	entrepôts		
protection contre		Capacité d'air	520 m³/h
pour dimensions de pièce	90-110 m²	puissance de déshumidification	25
fonction purificateur d'air		plage de température	+5 °C à +30 °C
équipement purificateur d'air		soubassement	4 roulettes pivotantes
réfrigérant	R290	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
niveau sonore	52 dB	matériau	plastique
commande	élément de commande	Marque selon le registre allemand	Wilms
hauteur	570 mm	couleur	blanc
largeur	330 mm	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
profondeur	355 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
Volume réservoir d'eau	5 l	Poids	25 kg

Accessoires

274046		appareil de mesure, en blanc
274056		marchandise au mètre, diamètre 16 mm, en jaune

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm