

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 401388



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en








RAL7035 gris clair

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie


Détails techniques



| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 85 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| matériau | tôle d'acier | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 900 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 500 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 500 mm | blocage d'extension | oui |
| équipement armoire | tiroirs | verrouillable | oui |
| nombre de tiroirs | 6 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x100 mm/2x200 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 100 mm | 4 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 200 mm | 2 pièce | certification | GS // TÜV |
| capacité de charge de tiroir | 30 kg | garantie | 10 années |
| glissière tiroir | à roulement à billes | Poids | 45 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 527857 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter |
| 700009 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2 |
| 700010 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2 |
| 700011 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2 |
| 700012 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2 |
| 700014 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2 |
| 700015 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2 |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|---|
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |