

Rollcart Chariot à timon

force 150 kg, plateau longueur x largeur 670 x 370 mm, hauteur de charge 150 mm, plateforme en plastique, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues



Numéro d'article: 531511

Rollcart Plateau roulant à timon avec bac de rétention plastique

Chariot à timon


- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 670 x 370 mm
- hauteur de charge 150 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 970 x 600 mm
- plateforme en plastique
- avec bac de rétention plastique
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en construction en acier, soudé
- 2 roues
- avec bandage air

Détails techniques





| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | barre directrice | oui |
| type de rouleur | Chariot à timon | équipement servante d'atelier | bac de rétention en plastique |
| charge | 150 kg | nombre/type de roulettes | 2 roues |
| norme européenne | non | pneumatique | air |
| hauteur de charge | 150 mm | hauteur | 950 mm |
| longueur de plateau | 670 mm | longueur | 970 mm |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| largeur de plateau | 370 mm | largeur | 600 mm |
| matériau de plateforme | plastique | surface | finition peinture époxy |
| rehausse | cuvette plastique | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| matériau | construction en acier | Poids | 16,24 kg |
| matériau de finition | soudé | | |

Accessoires

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531512 |  | Bac pour chariot à timon universel, en plastique, hauteur x longueur x largeur 300 x 660 x 360 mm |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149735 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
| 215913 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |