

## Productinformatie


# 44 21 J21

## Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5256 D; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	44 21 J21
EAN	4003773022893
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	139 g
Afmetingen	170 x 44 x 18 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

