

## Productinformatie

# 70 11 110

### Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	70 11 110
EAN	4003773018193
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	91 g
Afmetingen	110 x 61 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen