

## Produktinformation

# 86 04 100 BK

## Zangenschlüssel XS

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anziehen
- Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite
- Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen


### Allgemein

Artikel-Nr.	86 04 100 BK
EAN	4003773087298
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	aufgeprägte, raue Oberfläche
Gewicht	87 g
Abmessungen	100 x 85 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Einstellpositionen	10
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	21 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Der Zangenschlüssel XS ist klein genug für die Hosentasche, aber so hilfreich wie ein kompletter Mini-Knarrensatz.











