

## Informazione prodotto

# 86 06 250

### Pinza chiave

Pinza e chiave in un unico utensile

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 



- Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici
- Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!
- Una pratica scala di regolazione: una scala laser (metriche e in pollici) consente una comoda preimpostazione dell'apertura prima dell'utilizzo
- Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi
- Nessun danneggiamento degli spigoli su superfici sensibili grazie all'ampia superficie di serraggio senza gioco
- Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell'articolazione
- Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele
- La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto
- Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

### Generico

Art. No.	86 06 250
EAN	4003773082408
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	525 g
Dimensioni	250 x 75 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Regolazioni	19
Per dadi apertura	Ø 2 Pollici
Per dadi apertura	52 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

