

Termékinformációk

95 11 160

KNIPEX StepCut

Kábelolló



- Kicsi, könnyű, erős: kényelmes vágás törés nélkül, és mindössze 160 mm-es méret
- Észrevehetően kisebb erőfeszítés: a fokozatok egyenként vágják el a kábeleket; a vágás akár 40%-kal könnyebb, mint más, ugyanolyan hosszúságú kábelollókkal.
- Ergonomikus fogantyú-kialakítás: optimális vágásérzés még nagyobb kábelátmérő esetén is
- Elvágja a többmagos sodrott rézkábeleket is 15 mm (50 mm²) átmérőig
- Elvágja a szilárd réz és alumínium kábeleket is 5 x 4 mm²-ig
- Törés nélkül vág
- Csavarkötés: pontos, könnyed, tartós
- Becsapódás-védelemmel a biztonságos munkavégzéshez
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékekhez
- Kiegészítőleg induktívan edzett vágóélek, vágóél-keménység kb. 56 HRC.
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	95 11 160
EAN	4003773085904
Oldó	barnított
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	180 g
Méret	160 x 40 x 14 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



