

## Broszura informacyjna

95 12 500

### Nożyce do kabli



- Model krótki, długość tylko 500 mm
- Niewielka masa, wysokie przełożenie
- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniu
- Złącze skręcane z możliwością regulacji
- Główna noża: stal elektryczna wanadowa; kuta, hartowana olejowo
- Ramię: rura aluminiowa o dużej wytrzymałości

#### Ogólna

Nr art.	95 12 500
EAN	4003773069966
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	1.090 g
Wymiary	500 x 160 x 35 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	150 mm <sup>2</sup>
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 27 mm
AWG	6 / 0

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

