



Einhell

CLASSIC

Stromerzeuger (Benzin)

TC-PG 25/1/E5

Art.-Nr.: 4152600

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825657319

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5 erzeugt 2.100 Watt Dauerleistung und eine max. Leistung von 2.400 Watt durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Antriebsmotor. Dank Einhaltung der Emission 5-Regularien arbeitet der Viertakt-Benzinmotor emissionsarm. Zum Umsetzen des Stroms auf Endgeräte sind zwei 230V-Steckdosen inklusive Voltmeter, das die Stromspannung zeigt, vorhanden. Die AVR-Funktion (automatische Spannungsregelung) gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Der große 15 Liter-Tank ist mit einer praktischen Füllstandanzeige für den anhaltenden Dauerbetrieb ausgerüstet. Ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung sorgen für sicheren und langlebigen Betrieb. Gestartet wird der Stromerzeuger mit einem Seilzug.

Ausstattung

- Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
- Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien
- Zwei 230V-Steckdosen inkl. Voltmeter, das die Stromspannung zeigt
- Großer 15L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
- Überlastschalter und Ölmangelsicherung für langlebigen Betrieb
- AVR-Funktion für eine stabile Ausgangsleistung
- Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten



Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - Generatortyp | Synchron |
| - Frequenz | 50 Hz |
| - Dauerleistung (S1) bei 230 V | 2100 W |
| - Max. Leistung Zeit (230 V) | 2400 W |
| - Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V | 2300 W 5 min |
| - Nennstrom bei 230 V | 9.1 A |
| - 230 V Steckdose | 2 STK |
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Zylinderzahl | 1 STK |
| - Hubraum | 208 cm ³ |
| - Motordrehzahl | 3000 min ⁻¹ |
| - Max. Motorleistung | 4.1 kW |
| - Kraftstoff | Petrol (unleaded) / E10 |
| - Benzintankinhalt | 15 L |
| - Laufzeit bei 2/3 Last | 12.5 h |
| - Schalleistungspegel LwA | 96 dB (A) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 37.04 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 39.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 605 x 460 x 460 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 41 kg |
| - Maße Exportkarton | 610 x 455 x 460 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 225 484 0 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Benzin- und Ölabsaugpumpe
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 3407000
EAN-Code: 4006825547276
Einhell Accessory