

## fetra

### Oliedichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1099 x 1458 x 1105 mm, inhoud 0,8 m<sup>3</sup>, draagvermogen 800 kg, Robuuste constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 118292



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra oliedichte kipper

### Voor middelzware belastingen

Oliedichte kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 1099 x 1458 x 1105 mm
- hoogte stortkant 843 mm
- inhoud 0,8 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 800 kg
- gewicht 100 kg
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 200 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging
- oliedicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- onderbouw wielen en vorkslaffen

- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

baktype	Kiepbak	kraan	nee
inhoud	0,8 m <sup>3</sup>	stapelbaar	nee
hoogte	1099 mm	nestbaar	nee
lengte	1458 mm	greep	duwbeugel
breedte	1105 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
draagvermogen	800 kg	oppervlak	m. poedercoating
hoogte stortkant	843 mm	kleur	blijantblauw // RAL5007
materiaal	staal	plafond	nee
materiaal verwerking	gelast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
eigenschap materiaal	oliedicht	banden	Massief rubber
materiaaldikte opvangbak	2 mm	diameter wiel	200 mm
stabiliteit / versterking / vers	omgeslagen randversteving rondom	wiellager	kogellager
kantelfunctie	handmatig	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
kantelbeveiliging	ja	norm	EN 1757-3 (rem)
onderrijdbaar	ja	garantie	10 jaar
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	100 kg