

opvangbak

voor 12 x 200 liter vat,
opvangvolume 335 l, hoogte x
breedte x diepte 200 x 1300 x 3880
mm, met rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, van
staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 140001

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 12 x 200 liter vat
- opvangvolume 335 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1300 x 3880 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	geeloranje // RAL2000
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	12 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	335 l	onderbouw	vorkslaffen

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	200 mm	stapelbaar	nee
breedte	1300 mm	verrijdbaar	nee
diepte	3880 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
materiaal	staal	gewicht	260 kg
oppervlak	gelakt		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm