


## Schefer platengrijper BG Premium BG05

draagvermogen 500 kg, greepzone  
0 - 15 mm

Artikelnummer: 142251



### Schefer Platengrijper BG Premium BG05

draagvermogen 500 kg






platengrijper

- draagvermogen 500 kg
- greepzone 0 - 15 mm

### Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	maat c	34,5 mm
hijswerktuigtype	lastopname	maat d	15 mm
last-handling	platengrijper	maat e	43 mm
draagvermogen	500 kg	maat f	10 mm
grijpgedeelte	0-15 mm	maat g	36 mm
kleur	rood	maat h	30 mm
maat a	103 mm	gewicht	2 kg
maat b	212 mm		

## Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm