

## PAVOY

hauteur x largeur x  
profondeur 1950 x 1470 x 630  
mm

Basis

4 niveaux avec tablette en acier,  
verrouillable avec serrure à cylindre,  
corps avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures, face  
avant avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 142283



## PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm




- force par plateau 120 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- en acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	sans
type de porte	double porte battante	matériau	acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1470 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	630 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	comme couleur du corps
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	120 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
surface de corps	finition peinture époxy	poignée	poignée tournante
surface de face avant	finition peinture époxy	roulant	non
exécution porte	à fleur	certification	GS // TÜV
verrouillable	oui	garantie	10 années
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	183 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE