

Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 330 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 158312



Rollcart Stapelsteekwagen

Draagvermogen 250 kg

stapelsteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 330 mm
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 530 x 670 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	materiaal greep	kunststof
breedte schep	480 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	330 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	670 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg
trapslede	nee		

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar