

## **VARIOfit aluminium krattensteekwagen**

draagvermogen 200 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van aluminium, gelast

Artikelnummer: 202892



**VARIOfit**



**12**  
YEARS  
WARRANTY



## **VARIOfit Aluminium krattensteekwagen**

### **Draagvermogen 200 kg**

aluminium krattensteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1305 x 572 mm
- constructie van aluminium, gelast
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	krattensteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	plaatstaal
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1305 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	572 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	11 kg

## Gerelateerde Producten

500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm