

Lutz

accupomp voor jerrycans

B2 Battery PVDF 32-R DL

bediening per drukknop, maximale pompcapaciteit 80 l/min, pomp van Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, behuizing van polyvinylideenfluoride

Artikelnummer: 222395



Lutz Set jerrycanpompen B2 Battery PVDF 32-R DL



maximale flexibiliteit door accugebruik

accupomp voor jerrycans

- set bestaande uit: pomp, chemieslang, slangaansluiting, tappistool
- voor geconcentreerde logen en zuren met een maximale viscositeit van 400 mPas
- Geschikt voor jerrycan
- BLDC-motor
- bediening per drukknop
- maximale pompcapaciteit 80 l/min
- stroomaansluiting 21,6 V, motor met 260 W
- motor wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
- pomp van Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, behuizing van polyvinylideenfluoride
- inhoud levering: zonder accu en oplader

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	max. viscositeit	400 mPas
vaten-/containerhandling	pomp	max. pompcapaciteit l/min	80 l/min
pomptype	accupomp voor jerrycans	temperatuur pompmedium	-15 °C tot +90 °C
set	ja	stroomaansluiting	21,6 V
opslagbak	jerrycan	motortype	BLDC-motor
medium	geconcentreerde logen en zuren	motorvermogen	260 W
bediening	drukknoop	motor functie	wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
materiaal pomp	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	uitvoering	pomp B2
materiaal behuizing	polyvinylideenfluoride	inhoud levering	zonder accu en oplader
transporthoogte/zuighoogte	8 m	WEEE-registratienummer	DE53987133
dompelbuisdiameter	32 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
dompeldiepte	500 mm	gewicht	2 kg
pompset uitrusting	pomp, chemieslang, slangaansluiting, tappistool		

Gerelateerde Producten

222402		oplader voor accu-jerrycanpomp, elektrische spanning 21,6 V
223828		accu voor jerrycanpomp, elektrische spanning 21,6 V

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm