

## palan à levier alu

PAH

charge de traction 250 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1

Numéro d'article: 222570



## Palan à levier PAH

palan à levier alu PAH

- charge de traction 250 kg
- levée standard longueur 1,5 m
- nombre de brins 1
- boîtier en aluminium coulé sous pression
- chaîne galvanisé
- crochet de levage
- hauteur de construction 223 mm
- longueur levier 142 mm
- largeur x profondeur 105 x 74 mm
- levier avec poignée en caoutchouc
- force de levage 17 daN
- volume de livraison : housse de transport incluse
- chaîne conforme à DIN EN 818-7-T

## Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	hauteur de construction	223 mm
type de moyen de levage	palan à levier	largeur	105 mm
charge de traction	250 kg	profondeur	74 mm

course standard	1,5 m	longueur levier	142 mm
commande de levage	manuel	type de crochet	crochet de levage
Force de levage	17 daN	Ouverture de crochet	20 mm
nombre de chaînes	1 pièce	volume de livraison	housse de transport incluse
matériau de boîtier	aluminium coulé sous pression	norme	DIN EN 818-7-T (chaîne)
surface chaîne	galvanisé	Poids	1,6 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm