

PROCITY

barre de tube pour miroir routier

hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage en RAL6005 vert mousse

Numéro d'article: 224522



PROCITY Montant tubulaire

bonne stabilité grâce à un scellement en béton

barre de tube pour miroir routier

- hauteur x diamètre 4000 x 76 mm
- en acier galvanisé à chaud avec laquage en RAL6005 vert mousse
- à sceller

Détails techniques

sécurisation de la circulation	accessoires	diamètre	76 mm
type de fixation	barre de tube	matériau	acier
type de fixation	à sceller	surface	galvanisé à chaud // laqué
pour type de sécurisation de la	miroir routier	couleur	vert mousse // RAL6005
hauteur	4000 mm	Poids	28 kg

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample