

## META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, grondveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1270 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226857



Das Lagersystem



## META Kabeltrommelplank MULTIPAL

### Basisveld

kabelhaspelstelling





- grondveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1270 x 1100 mm
- veldlast 4000 kg
- vakbreedte 1100 mm





- 2 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met rails aan de bomen voor het invoerden van de haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details





|                                |                     |                                  |  |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype                     | stelling            | legbord-/niveautype              | kabelhaspelsteun   |
| stellingtype                   | kabelhaspelstelling | oppervlak legbord                | kunststof coating  |
| stellingsysteem                | schroefsysteem      | oppervlak standaard              | kunststof coating  |
| stellingveld                   | grondveld           | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren // horizontaalschoren                                       |
| materiaal                      | staal               | kleur bodem                      | roodoranje // RAL2001  |
| hoogte                         | 3300 mm             | kleur standaard                  | gentiaanblauw // RAL5010   |
| breedte                        | 1270 mm             | kleur uitvoering                 | RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje                                     |
| diepte                         | 1100 mm             | inhoud levering                  | zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker |
| veldlast                       | 4000 kg             | levering                         | gedemonteerd   |
| legborden / schappen aantal    | 2 stuks             | certificering                    | GS // RAL-keurmerk   |
| vakbreedte                     | 1100 mm             | garantie                         | 5 jaar   |
| legborden / niveaus uitrusting | bomen met rails     | gewicht                          | 135,324 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 183763 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                  |
| 226848 |  | kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
| 226850 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen                                    |
| 226854 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen                                    |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 226897 |  | kabelhaspelstelling, MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1185 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
| 226980 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 226983 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen   |
| 226986 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen   |

### Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |    | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 217213 |   | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken  |
| 227961 |  | aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit       |