

PE-opvangbak classic-line

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume
405 l, hoogte x breedte x diepte 350
x 1300 x 1300 mm, vorkslaffen

Artikelnummer: 235736



5 YEARS
WARRANTY



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 405 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 1300 x 1300 mm
- van polyethyleen in blauw
- bak zonder rooster
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1300 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	405 l	opvangbak uitrusting	geen

capaciteit	4 x 200 liter vat	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	onderbouw	vorksloffen
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	ja
hoogte	350 mm	garantie	5 jaar
breedte	1300 mm	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen