

ratiotec geldtelmachine rapidcount T 575

voor Bankbiljetten in EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD, voor een loopvermogen van ca. 800.000 biljetten per jaar, telmethode: stuks- en waardeteller van gesorteerde en ongesorteerde bankbiljetten, hoogte x lengte x breedte 255 x 263 x 268 mm

Artikelnummer: 239792



ratiotec
get connected

3 YEARS
WARRANTY



geldtelmachine

- voor Bankbiljetten in EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD
- voor een loopvermogen van ca. 800.000 biljetten per jaar
- met optel-, bundel-, rapportage- en printfunctie
- telmethode: stuks- en waardeteller van gesorteerde en ongesorteerde bankbiljetten
- telsnelheid 1000 stuks/min
- hoogte x lengte x breedte 255 x 263 x 268 mm
- netaansluiting
- 3 jaar garantie

kantoorhulp	geldtelmachine	waardeteller	ja
geldteltype	Bankbiljetten	spanningsvoorzorging	netaansluiting
telvolume per jaar	800000 biljetten	hoogte	255 mm
functie valsgeldherkenning	ja	lengte	263 mm
valuta	EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD	breedte	268 mm
telmethoden	stuks- en waardeteller	garantie	3 jaar
bankbiljetten telmethode	gesorteerd en ongesorteerd	WEEE-registratienummer	DE77307240
telsnelheid	1000 stuks/min	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
geldtelmachine functie	optel-, bundel-, rapportage- en printfunctie	merk volgens EAR-registers	ratiotec
herkenningmethode	uv, infrarood, magnetisme, magneetdraad, formaat, Contact Image Sensor	gewicht	6,4 kg

Gerelateerde Producten

239800



thermoprinter voor geldtelmachine, in zwart

Dit past ook bij ...

223689



kopieerpapier, formaat DIN A4, 500 vellen, in signaalwit, witheidsgraad (CIE) 161, gram per m² 80 g/m²

229913



sleutelhanger, van kunststof in violet, uitgerust met ring, hoogte x lengte x breedte 3 x 52 x 21 mm

229926



tekststempels, tekst / symbool: 'BETAALD' + bankbiljetten €/ \$, inkt tekst rood, symbool blauw, stempeloppervlak hoogte x breedte 12 x 42 mm

229935



geldkist, hoogte x breedte x diepte 90 x 250 x 190 mm, afsluitbaar met cijfercombinatieslot, verdeling: 7 muntvakken, romp met slag- en krasvaste poedercoating in zwart