

Scangrip penlamp PEN LITE A

behuizing van aluminium, Lampen:
Hoog rendement-CREE-LED, met
clip, reikwijdte lamp 60 m, straalhoek
10 / 60 °, met Batterij

Artikelnummer: 254568

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



penlamp

- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- diameter x lengte 19 x 152 mm
- behuizing van aluminium
- Lampen: Hoog rendement-CREE-LED
- met clip
- brandduur 8 h
- reikwijdte lamp 60 m
- straalhoek 10 / 60 °
- focusfunctie voor het aanpassen van de lichtval
- met Batterij
- compatibel met 2x 1,5V alkaline AAA
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- getest conform ANSI/NEMA FL-1

- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	clip
type lamp	penlamp	lamp functie	focusfunctie
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	materiaal behuizing	aluminium
type lamp	CREE LED	lengte	152 mm
reikwijdte	60 m	diameter	19 mm
brandduur	8 h	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
lichtstroom	100	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
dimbaar	nee	certificering	getest conform ANSI/NEMA FL-1
afstraalhoek	10-60 °	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	Batterij	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
batterijtype	2x 1,5V alkaline AAA	gewicht	0,52 kg