


PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 401388



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en








RAL7035 gris clair

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie


Détails techniques



type de meuble	armoire	extension tiroir	85 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	900 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	500 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	500 mm	blocage d'extension	oui
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	6 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm/2x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	30 kg	garantie	10 années
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	45 kg

Accessoires

527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter
700009		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700010		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2
700011		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700012		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2
700014		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700015		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 2

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
--------	---	--

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé