

## Kappes chariot d'entrepôt

force 200 kg, avec 4 plateau(x),  
plateforme en acier avec bord de  
déroulement, 2 tablettes inclinées,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage  
caoutchouc plein

Numéro d'article: 523041



## Kappes Chariot-desserte d'atelier

### avec niveaux droits et inclinés

chariot d'entrepôt

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateforme en acier avec bord de déroulement
- 2 tablettes inclinées
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 1315 x 485 x 1015 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire



## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Diamètre de roue	100 mm
type de chariot	chariot d'entrepôt	roulement	roulement à rouleaux
charge	200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	4 pièce	conducteur d'électricité	non
alignement de niveaux	droit + incliné	matériau	acier
hauteur	1315 mm	norme européenne	non
longueur	485 mm	rehausse	aucune
largeur	1015 mm	équipement chariot	sans équipement
type de niveau	plaque en plastique	rabattable	non
équipement des tablettes / nivea	bord de déroulement	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	acier	surface	finition peinture époxy
exécution de plateforme	2 tablettes inclinées	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	41 kg
pneumatique	caoutchouc plein		

## Accessoires

324636		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
324658		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
324669		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
324705		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris
337977		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
337988		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
337999		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
338007		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
338029		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm

221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris