

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-
banden, diameter x breedte 125 x
31 mm, naaf met kogellager, velg
van kunststof, velg met
draadvangkappen, bevestiging met
ruggat, Ø 12,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526456



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 31 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	kogellager
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	ja
draagvermogen	100 kg	totale hoogte	158 mm
banden	TPE	naaflengte	36,5 mm
wiel-Ø	125 mm	naafboorgat	8 mm

materiaal velg	kunststof	wielbreedte	31 mm
wiellager	kogellager	uitlading	44 mm
bevestigingselement	ruggat	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
ruggat	12,2 mm	gewicht	1,36 kg

Gerelateerde Producten

526458



wiel, draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken