

## KERN tafelweegschaal

niet ijkbaar, platform van RVS,  
breedte x diepte 252 x 228 mm,  
weegbereik van 0 tot 3 kg,  
afleesbaarheid in 0,1 g stappen

Artikelnummer: 531558



**KERN**



## KERN Compacte tafelweegschaal

### voor niet-ijkplichtige wegingen


KERN tafelweegschaal

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 252 x 228 mm
- weegbereik van 0 tot 3 kg
- afleesbaarheid in 0,1 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 106 x 270 x 345 mm
- Met de functies afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, pre-tarra, procentbepaling, wissel van weegeenheid, GLP/ISO protocollering
- uitgerust met LC-display met tweede display op de achterzijde
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- spanningsverzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
- Om op de tafel te zetten

## Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
ijkbaar	nee	weegschaal uitrusting	LC-display met tweede display op de achterzijde
materiaal platform	RVS	hoogte	106 mm
platformbreedte	252 mm	breedte	270 mm
platformdiepte	228 mm	diepte	345 mm
weegbereik	0-3 kg	telfunctie	ja
afleesbaarheid	0,1 g	tarreren	nee
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, pre-tarra, procentbepaling, wissel van weegeenheid, GLP/ISO protocollering	opstelling	Tafel
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	gewicht	3,5 kg

## Gerelateerde Producten

208532		thermoprinter voor tafelweegschaal, met netadapter 230V/50 Hz
--------	--	---

## Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs