VARIOfit

Reifenkarre

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 -820 mm, manuell, Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 139147











VARIOfit Reifenkarre

Reifenkarre

- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 820 mm
- Höhe x Breite 1600 x 705 mm
- manuell
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

| Technische Details | ; | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Material Felge | Stahlblech |
| Karrentyp | Reifenkarre | Radlager | Kugellager |
| geeignet für (Anwendung) | komplette Reifenstapel | Rad-Ø | 260 mm |
| Traglast | 200 kg | Stützrad | nein |
| für Raddurchmesser | 540-820 mm | Sicherheitsgriff | nein |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Griff | Schiebebügel |
| Material | Stahl | Höhe | 1600 mm |
| klappbar | nein | Breite | 705 mm |
| Ladungssicherung | Hebelsystem | Oberfläche | verzinkt |
| Kippfunktion | manuell | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Treppenkufen | nein | Garantie | 12 Jahre |
| Bereifung | Luft | Gewicht | 22 kg |

| Dazu po | ısst auch | |
|---------|-----------|---|
| 210654 | 10 | Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504734 | - | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen |
| 507325 | - | Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm |
| 520197 | Tin) | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |