

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Plattform aus Holz,
Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800
mm, 3 Wände (Drahtgitter), Gestell
in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158235



Rollcart Schrankwagen mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
- 3 Wände (Drahtgitter)
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 820 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schrankausführung ohne Türen

Wagentyp	Schrankwagen	Schiebebügel	1 Stück
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1215 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad-Ø	200 mm
Höhe	1800 mm	Radlager	Rillenkugellager
Länge	1385 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	820 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wandtyp	Gitterwände	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Gewicht	69 kg

Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158241		Fachboden für Gitterwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, mit Halterung, aus Holz in Dekor Buche
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar