

## Bauer Kippmulde KN 400

Höhe x Länge x Breite 605 x 1430 x 840 mm, Inhalt 0,4 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau



Artikelnummer: 218380

## Bauer Kippmulde KN 400

zum einfachen Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern

Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 605 x 1430 x 840 mm
- Schüttkantenhöhe 605 mm
- Inhalt 0,4 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 75 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 455 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,4 m <sup>3</sup>	Kippfunktion	manuell
Höhe	605 mm	Kippsicherung	ja

Länge	1430 mm	unterfahrbar	ja
Breite	840 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Bauart	niedrige Bauform	Einfahrtaschenabstand	455 mm
Höhe Schüttkante	605 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Wand Ausführung	Vollblech	Gewicht	75 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung		