

## Schake Grabenbrücke



Länge x Breite 3200 x 1000 mm,  
Traglast 200 kg/m<sup>2</sup>, Trittläche aus  
Aluminium mit rutschfestem  
Tränenblech

Artikelnummer: 218644



## Schake Grabenbrücke

Grabenbrücke

- Für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 3200 x 1000 mm
- Traglast 200 kg/m<sup>2</sup>
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Trittläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
- Ausgestattet mit Auffahrrampe und umlegbaren Seitengeländern
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA



### Technische Details

Verkehrssicherung	Absperssystem	Oberfläche Gestell	verzinkt
Absperssystem	Grabenbrücke	Material Trittplatte	Aluminium
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Trittläche	rutschfestes Tränenblech
Länge	3200 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrrampe, umlegbare Seitengeländer
Breite	1000 mm	Norm	Vorschriften der ZTV-SA
Traglast	200 kg/m <sup>2</sup>	Gewicht	105 kg
Material Gestell	Stahl		

