

Depot PolySafe

geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 1140 x 1050 mm, Rollladentür, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Korpus in grau, Front in blau

Artikelnummer: 271575



Depot

- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- zur Lagerung unter Dach, im Freien
- für Kleingebinde
- Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 1140 x 1050 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 975 x 910 mm
- Konstruktion aus Polyethylen
- Rollladentür
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
- Traglast je Ebene 250 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 245 l
- Unterbau Staplertaschen
- Bauweise des Depots behördlich zugelassen
- Korpus in grau
- Front in blau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	Depot	Traglast Fachboden	250 kg
Lagerort	unter Dach, im Freien	Bodenwanne	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Auffangvolumen Bodenwanne	245 l
Höhe	2060 mm	Türtyp	Rollladentür
Breite	1140 mm	abschließbar	ja
Tiefe	1050 mm	Material	Polyethylen
Innenhöhe	1500 mm	Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Innenbreite	975 mm	Farbe Korpus	grau
Innentiefe	910 mm	Farbe Front	blau
Kapazität	Kleingebinde	Unterbau	Staplertaschen
Schrank Ausstattung	Stahlregal mit 3 Lagerebenen	Anlieferung	fertig montiert
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	120 kg
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne		

Zubehör

271601



Befestigungs-Set für Gefahrstoff-Depot, aus Stahl