

stumpf Putzwollkasten

Behälter feuerhemmend,
selbstlöschend und nicht brennbar,
Inhalt 1 x 45 - 73 l, Höhe x Breite x
Tiefe 680 x 400 x 400 mm, Korpus aus
Stahl verzinkt mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL3000 Feuerrot, Deckel aus Stahl,
Unterbau Füße

Artikelnummer: 522780



stumpf Putzwollkasten

Putzwollkasten

- Boden
- Behälter feuerhemmend, selbstlöschend und nicht brennbar
- Inhalt 1 x 45 - 73 l
- Höhe x Breite x Tiefe 680 x 400 x 400 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
- selbstschließend und geruchshemmend
- Kopfteil abnehmbar
- Einfache Entleerung über Kopfteil
- Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Deckel aus Stahl
- Unterbau Füße

- geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Entsorgungsmittel	Sicherheitsabfallbehälter	Deckel Funktion	selbstschließend, geruchshemmend
Einsatzort	Innenbereich	Schutzdach	nein
Aufstellung/Montage	Boden	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Inhalt	45-73 l	Material Korpus	Stahl
Sammeleinheiten	1 Stück	Oberfläche Korpus	verzinkt // pulverbeschichtet
Höhe	680 mm	Farbe Korpus	feuerrot // RAL3000
Breite	400 mm	Material Deckel	Stahl
Tiefe	400 mm	Entleerung über	Kopfteil
Brandschutz	feuerhemmend, selbstlöschend und nicht brennbar	Unterbau	Füße
Tretmechanik	nein	Form	eckig
Deckelbetätigung	manuell	Garantie	5 Jahre
fahrbar	nein	Norm	DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Deckel	ja	Kopfteil Funktion	Kopfteil abnehmbar
Deckeltyp	Schwingdeckel	Gewicht	9,4 kg

Dazu passt auch ...

144717		Sicherheitsschrank, Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 30, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 595 x 595 mm, Flügeltür mit Sichtfenster, Türanschlag rechts, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
203103		Tischwagen, Traglast 250 kg, 2 Ebene(n) mit abnehmbarer Wanne, Ladefläche Länge x Breite 995 x 595 mm, Etage(n) aus Blech, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
205601		Auffangwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 940 x 370 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
509025		Augendusche, 2 abgewinkelte Duschköpfe, mit Durchflussmengenregler, Durchlaufmenge 14 l/min