

BEGA**70 994**

Lichtmast

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte.
Zylindrischer Mast nach DIN EN 40-6.
EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium,
pulverbeschichtet und lackiert
Mastzopf \varnothing 60 mm
Basisplatte mit 3 Befestigungsbohrungen
zur Montage auf ein Fundament oder
Erdstück - Ergänzungsteil **70 895** -
CE 0780 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,13 m²
Gewicht: 6,6 kg

Ergänzungsteil

70 895 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 100 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

