


# Technisch specificatieblad

## Magic zadel, voor steekplug lichtgrijs

Artikelnr. 2149701



Magic zadel type 2957/.... uit de Quick-serie: voor metrische stalen buis, M16 en M19-20 en lichte en zware metrische isolatiebuis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe.  
Centreerhulp voor het centreren van de buizen maken het mogelijk om de buis optimaal in de klem te steken.

Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem.  
Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of steekplug.

Grootte M16 - M19-20 kunnen op schroefdraad M6 worden geschroefd.

Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.



ABS/ASA Acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

Bestelnr.	2149701
Type	2957 M16
Omschrijving 1	Quick-klem
Dimensie	M16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	ABS/ASA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,32 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Magic zadel, voor steekplug lichtgrijs



Artikelnr. 2149701

### Technische gegevens



Afmeting A	25,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	11,4 mm
Afmeting D	15,60 mm
Afmeting E	7,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	26,00 mm
Afmeting h	7,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1,00
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M16
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Spanbereik D	16,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>