

Precíziós satu

Specifikáció

Párhuzamosság	0,002 mm / 100 mm
Merőlegesség	0,005 mm / 100 mm


Sorozat 930

Precíziós satu menetes orsóval

- Ötvözött szerszámacélból, edzve és köszörülve.
- Vízszintes köszörült prizmaival a mozgópofán.



930-602



No.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Mag. x Mély. (mm) [mm]	Tömeg [kg]
930-611	90	60	50	25	25	25	30	30	M5	6 x 6	43983
930-601	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	7 x 7	4
930-602	210	90	80	40	40	40	120	50	M6	8 x 7	43989
930-612	285	120	90	40	50	55	150	70	M6	10 x 7	43938

Specifikáció

Párhuzamosság	0,002 mm / 100 mm
Merőlegesség	0,03 mm / 100 mm


Sorozat 930

A menetes orsóval rendelkező satuk előnyei:

- Edzett, finomkőszörül szerszámacélból készülnek.
- Kulccsal állítható hidraulikus erősítés
- Vízszintes köszörült prizmaival a mozgópofán.



930-616



No.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Mag. x Mély. (mm) [mm]	Tömeg [kg]
930-616	285	120	90	40	50	55	150	70	M6	10 x 7	44029

Specifikáció


Párhuzamosság	0,02 mm
Merőlegesség	0,03 mm (930-641), 0,05 mm (930-642)

Sorozat 930

- PET műanyagból készült, könnyű súlyú, és megvédi a munkadarabot a karcolásoktól.



930-641



No.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Tömeg [kg]
930-641	90	60	50	25	25	25	30	30	M5	0,35
930-642	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	0,7