

### Produktbeschreibung /

Das 65-W-Ladegerät von OtterBox mit zwei Anschlüssen ist die einfache Wahl, um schnell zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Das kompakte Design dieses USB-C-GaN-Ladegeräts ermöglicht das nahtlose Aufladen mehrerer Geräte von Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken, während das anpassungsfähige Leistungsprofil Laptops mit einem 20-V-3-A-Eingang auflädt. Genießen Sie sicheres Laden mit USB-Power Delivery (PD) und Programmable Power Supply (PPS). Dieses schnell aufladende GaN-Ladegerät, das streng auf Robustheit getestet und für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten OtterBox-Kabel konzipiert wurde, versorgt Ihre Geräte mit Strom und hält diese für alles bereit.

### Merkmale /

- Kompaktes, energieeffizientes 65-W-USB-C-GaN-Schnellladegerät
- Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 60 % auf\*
- Dynamisches Power-Sharing ermöglicht die Nutzung von 65 W an einem Anschluss oder 45 W + 20 W an zwei Anschlüssen
- Zwei Anschlüsse (45W/20W) für das Aufladen mehrerer Geräte
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Anpassungsfähiges Leistungsprofil zum Aufladen von Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang
- Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Sicheres Laden mit USB-Stromversorgung (PD) und Programmable Power Supply (PPS)
- Reibungsloser Kundenservice

\*Basierend auf dem iPhone 14 Pro

### Technische Daten /

<b>Produktname:</b>	OtterBox Wall Charger Dual Port 65W GaN USB-C
<b>Ausgangsleistung:</b>	USB-C: 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) USB-C1 + C2: 45W + 20W
<b>Eingangsleistung:</b>	100-240VAC 50/60Hz
<b>Spezifikationen:</b>	USB Power Delivery 3.0 USB Battery Charging Standard 1.2
<b>Produktmaße:</b>	1.49 x 1.59 x 3.33 in   3.80 x 4.04 x 8.47 cm (Type C) 1.49 x 1.59 x 2.94 in   3.79 x 4.05 x 7.47 cm (Type G)
<b>Produktgewicht:</b>	0.27 lbs   124.10 g (Type C) 0.27 lbs   124.22 g (Type G)
<b>Menge Umkartons:</b>	24 (Retail)
<b>Gewicht Umkarton:</b>	9.93 lb   4503.40 g (Type C) 9.93 lb   4506.28 g (Type G)
<b>Maße Umkarton:</b>	12.60 x 10.43 x 9.06 in   32.00 x 26.49 x 23.01 cm
<b>Maße Einzelhandelsverpackung:</b>	3.94 x 3.94 x 2.36 in   10.01 x 10.01 x 5.99 cm

### Aussagen /

RECYCELBARE VERKAUFSVERPACKUNG: Ja



**FAST** >>>

Black – Type C  
78-81342 (Retail)  
840304749645



**FAST** >>>

Black – Type G  
78-81348 (Retail)  
840304749706

## LIVE CONNECTED

