



4x 2x AWG 26/7
HARTING PushPull RJ45
RJ45

Merkmale

- Übertragung bis 10 Gbit/s
- Beidseitig IP65/IP67 geschützt
- Einfache Bedienung durch HARTING PushPull
- Industrietaugliche Kabel
- Geeignet für Außeninstallationen (PVC (outdoor))

Technische Kennwerte

Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Steckverbinder 1	HARTING PushPull RJ45, RJ45
Steckverbinder 2	RJ45
Grenztemperatur	-20 ... +75 °C
Übertragungseigenschaften	Kat. 6A, Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s
Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan), PVC
Farbe Kabel	gelb, schwarz

Hinweise

Weitere Kabellängen auf Anfrage!

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
HARTING PushPull, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1 beidseitig konfektioniert, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, PUR (Polyurethan), gelb, -20 °C ... +75 °C	1 m	09 48 284 7756 010		
	2 m	09 48 284 7756 020		
	3 m	09 48 284 7756 030		
	5 m	09 48 284 7756 050		
	7 m	09 48 284 7756 070		
	10 m	09 48 284 7756 100		
	15 m	09 48 284 7756 150		
20 m	09 48 284 7756 200			
HARTING PushPull, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1 beidseitig konfektioniert, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, PVC, gelb, -20 °C ... +75 °C	1 m	09 48 284 7757 010		
	2 m	09 48 284 7757 020		
	3 m	09 48 284 7757 030		
	5 m	09 48 284 7757 050		
	7 m	09 48 284 7757 070		
	10 m	09 48 284 7757 100		
	15 m	09 48 284 7757 150		
20 m	09 48 284 7757 200			

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
HARTING PushPull, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1 beidseitig konfektioniert, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, PVC (outdoor), schwarz, -20 °C ... +75 °C	1 m	09 48 284 7758 010		
	2 m	09 48 284 7758 020		
	3 m	09 48 284 7758 030		
	5 m	09 48 284 7758 050		
	7 m	09 48 284 7758 070		
	10 m	09 48 284 7758 100		
	15 m	09 48 284 7758 150		
	20 m	09 48 284 7758 200		

