

05.30.430

**Abstandsbolzen M4 Type A /
Innen - Innengewinde**

Länge	30,0 mm
Material	Polyamid 6.0-gv 25%
Oberfläche	schwarz
Gewinde 1 / Länge	M4 / 10,0 mm
Gewinde 2 / Länge	M4 / 10,0 mm
Schlüsselweite / Ø	8
Bautyp	Innen / Innen
Brennklasse	UL 94-HB
	RoHS konform / WEEE konform / 76/769/EWG konform

