

Bauer

Mini-Klappbodenbehälter

MSB 150

Höhe x Länge x Breite 625 x 600 x 800 mm, Inhalt 0,13 m³, Mit Einfahrbügel, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 254690



Mini-Klappbodenbehälter

- Geeignet für das platzsparende Sammeln, Lagern und Transportieren von Abreibtsmaterialien oder auch Abfällen
- Höhe x Länge x Breite 625 x 600 x 800 mm
- Inhalt 0,13 m³
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 65 x 160 mm
- Einfahrbügelabstand 175 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Einfahrbügel
- mindestlänge der Zinken von 1100 mm erforderlich
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Unterbau Stützfüße
- Stahlkonstruktion

- mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Gewicht 65 kg

Technische Details

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrtaschenhöhe	65 mm
geeignet für (Anwendung)	sammeln, lagern, transportieren	Einfahrtaschenbreite	160 mm
Inhalt	0,13 m ³	Einfahrtaschenabstand	175 mm
Höhe	625 mm	für min. Zinkenlänge	1100 mm
Länge	600 mm	Tragevorrichtung	Einfahrbügel
Breite	800 mm	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Material	Stahl	stapelbar	ja
Wandkonstruktion	geschlossen	nestbar	nein
Bodenkonstruktion	klappbar	Deckel	nein
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	Oberfläche	lackiert
unterfahrbar	ja	Farbe	gelborange // RAL2000
Unterbau	Stützfüße	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Unterfahrhöhe	100 mm	Gewicht	65 kg

Zubehör

254710



Zentrierwand, für Mini-Klappbodenbehälter 0,13 m³, aus Stahlblech, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 45 x 470 mm