

ROLINE Glasvezel kabel, dun, 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 2 m

Art.nr.	21.15.9262
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.9262
EAN (een stuk)	7611990153305



Extra dunne ROLINE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit voor high performance glasvezelbekabeling in high density omgevingen.

De LC connector met zijn kleine doorsnede maakt hoge dichtheden in het verdelergebied mogelijk. En de extra dunne kabels hebben een buitendiameter van slechts 1,2 mm per vezel!

- Vezel- en mantelmateriaal in ROLINE kwaliteit
- Buitendiameter: 1,2 mm per vezel
- Duplexkabel met multimode 50/125µm OM4 vezeltype De OM4 vezelkwaliteit met zeer lage demping zorgt voor een uitstekende kwaliteit bij hoge bandbreedtes tot 10 Gbit/s
- Modale bandbreedte: 4700 MHz-km
- Kabelkleur: gemêleerd violet

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	2 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader

Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	Multimode 50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	weinig verlies
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	weinig verlies
Min. Buigingsradius, statisch	12 mm
Min. Buigingsradius, dynamisch	24 mm
Kleur (Kabel)	violet
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	1,2 x 2,4 mm
Buitenmantel Kabel	LS0H
Kabel LSOH	ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	ja
Max. ingangsverlies	0.3 dB
Min. retourverlies	30 dB
RAL-kleur	RAL 4003 Heidepaars
Gewicht	12 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	230 mm
Diepte verpakking	140 mm

Gewicht verpakking

0.021 kg