

THINCLIENT-01

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	3 kg (pro Bildschirm)
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Fixiert
Höhenverstellung	12 cm
Weiteneinstellung	26 cm
Tiefeneinstellung	0,2 cm
Anpassungstyp	Keine

INFORMATIONEN


Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445782

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS NUC/THIN CLIENT-HALTERUNG



Neomounts




Neomounts

Neomounts Modell THINCLIENT-01 ist eine Thin Client Halterung.

Mit dem Neomounts THINCLIENT-01 können Sie einen Thin Client PC auf einen Monitor/TV-Halter mit VESA75/100 Aufnahme montieren. Eine Thin-Client-Halterung schafft einen ordentlichen und aufgeräumten Arbeitsplatz, da der PC hinter dem Bildschirm platziert wird und keinen wertvollen Schreibtischplatz verwendet. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber ohne Computer auf dem Schreibtisch. Diese Neomounts Thin Client-Halterung ermöglicht vertikale Installation von Thin-Client-Computer zwischen dem Bildschirm und der Monitor-Halterung. Dieses Produkt enthält VESA 75x75 mm und VESA 100x100 mm Lochmuster, um die Installation mit Flachbildschirmen zu vereinfachen. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

THINCLIENT-01

NEOMOUNTS NUC/THIN CLIENT-HALTERUNG



Neomounts