



Technische Daten

25.09.2023

Metallhaltige Kabelbündelschläuche
Helawrap HWPPMC

HWPPMC20

Artikelnummer: 161-66200

Material:	Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)
Farbe:	Blau (BU)
Betriebstemperatur :	-60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+140 °C
Schmelzpunkt:	+140 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB

Wanddicke (WT):	0.95 mm
Bündel Ø max.:	21 mm
Bündel Ø min.:	18 mm
Nennmaß Ø:	20 mm



HF ✓ **RoHS** ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.