



Technische Daten

Vorbedruckte Kabelmarkierer
WIC, aufklickbar

30.10.2023

WIC3-0

Artikelnummer: 561-03600



Material:	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe:	Schwarz (BK)
Bündel Ø min.:	4.30 mm
Bündel Ø max.:	5.30 mm
Leiter Durchmesser (mm ²):	4.00-6.00 mm ²
Befestigungsart:	rasten
Breite (W):	8.00 mm
Höhe (H):	9.60 mm
Länge (L):	3.0 mm
Druckmethode:	Heißprägung
Aufdruck:	0
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0
Verarbeitungswerkzeug:	WIC Tool

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.