



*Devil*

HELLMET DEVIL: Ref. 06772

### CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Area de visión Viewing area	100x60 mm	Modo amolado Grinding mode	DIN 4 (external)
Policarbonato delantero Front cover lens	115x104 mm	Sensibilidad variable Variable sensitivity	Yes (external)
Clase Óptica Optical class	1/1/1/1	Tiempo de reacción (claro > oscuro) Reaction time (light > dark)	1/30000s
Sensores de arco Arc sensors	4	Tiempo conmutación (oscuro > claro) Delay time (dark > light)	0,1 - 1,0 s
Oscurecimiento variable Variable Shade	Yes (external)	Protección UV/IR UV / IR protection	DIN 16
Rango oscurecimiento Shade range	DIN 5-8/9-13	Tipo de energía Power supply	Solar cells and CR2450 replaceable battery

**TRUE  
COLOR**



**4  
SENSORS**



**ERGO  
NOMIC**



**LARGE  
VISION**




**LIGHT  
WEIGHT**



**LOW TIG  
READY**



**TC**  
**TRUFCOLOR**



**LARGE VIEW**  
100X60 mm

**CE 1/1/1/1**

CALIDAD ÓPTICA

DIFUSIÓN LUMÍNICA

CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN  
Y VARIACIÓN LUMÍNICA

REACCIÓN Y TRANSMISIÓN LUMÍNICA  
SEGÚN EL ÁNGULO DE PROYECCIÓN