

**PREBENA**®

**Druckluftnagler • Pins • Heftklammern • Stauchkopfnägel**



**Polsterer, Raumausstatter  
und Fußbodenleger**



## Druckluftnagler 1M-A16-S30

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung

Auslösesicherung nachrüstbar, Geräuschkämpfer, Unterladermagazin,  
Rückschlagfrei, Abluft verstellbar

**Anwendungsgebiete:**

Polstern, Dekorieren, Wandbespannungen, Heftstrandmatten,  
Stoffe, Leder, Felle und vieles mehr

Auch mit 50 mm langer Nase lieferbar.

Siehe Seite 3.



EAN-Code: 4016429 00148 7

### Heftklammern Type A



von 4 - 16 mm

Drahtmaß:  
0,65 x 0,95 mm

Rückenbreite  
12,9 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00313 9	<b>A04CNK</b>	verzinkt	200.000	20 x 10.000
4016429 00154 8	<b>A06CNK</b>	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00253 8	<b>A08CNK</b>	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00153 1	<b>A10CNK</b>	verzinkt	144.000	18 x 8.000
4016429 00155 5	<b>A12CNK</b>	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00156 2	<b>A14CNK</b>	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00314 6	<b>A16CNK</b>	verzinkt	72.000	18 x 4.000
4016429 00640 6	<b>A08CAL</b>	Aluminium	180.000	18 x 10.000
4016429 00641 3	<b>A10CAL</b>	Aluminium	144.000	18 x 8.000
4016429 00642 0	<b>A12CAL</b>	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00643 7	<b>A14CAL</b>	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00644 4	<b>A06CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00645 1	<b>A08CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00266 8	<b>A10CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	144.000	18 x 8.000
4016429 00984 1	<b>A14CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	108.000	18 x 6.000

Heftklammern der Type A in Messing oder Stahl auf Anfrage



### 9.000 Heftklammern Type A im Handwerker-Koffer A-BOX

3.000 x A06CNK  
3.000 x A08CNK  
3.000 x A10CNK

EAN-Code: 4016429 04637 2



## Druckluftnagler mit langer Nase 1M-A16LN50

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1,1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,5 l / Nagelung

Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

**Anwendungsgebiete:**

Mit 50 mm langer Nase für  
Nagelungen in tiefen Rillen  
Nuten oder Ecken.



EAN-Code: 4016429 00005 3



## Druckluftnagler mit Matritze 1M-A16NH

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1,1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung

Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

**Anwendungsgebiete:**

Spezialgerät mit Matritze  
zum Heften von Papier, Pappe,  
Furnieren, Kunststoffen und vieles  
mehr



EAN-Code: 4016429 00076 3

### Heftklammern Type A



von 4 - 16 mm

Drahtmaß:  
0,65 x 0,95 mm

Rückenbreite  
12,9 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00313 9	<b>A04CNK</b>	verzinkt	200.000	20 x 10.000
4016429 00154 8	<b>A06CNK</b>	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00253 8	<b>A08CNK</b>	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00153 1	<b>A10CNK</b>	verzinkt	144.000	18 x 8.000
4016429 00155 5	<b>A12CNK</b>	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00156 2	<b>A14CNK</b>	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00314 6	<b>A16CNK</b>	verzinkt	72.000	18 x 4.000
4016429 00640 6	<b>A08CAL</b>	Aluminium	180.000	18 x 10.000
4016429 00641 3	<b>A10CAL</b>	Aluminium	144.000	18 x 8.000
4016429 00642 0	<b>A12CAL</b>	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00643 7	<b>A14CAL</b>	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00644 4	<b>A06CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00645 1	<b>A08CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00266 8	<b>A10CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	144.000	18 x 8.000
4016429 00984 1	<b>A14CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	108.000	18 x 6.000

Heftklammern der **Type A** in Messing oder Stahl auf Anfrage

## Druckluftnagler 1M-D16

Heftklammern Type D von 4 - 16 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung

Auslösesicherung nachrüstbar, Geräuschdämpfer, Unterladermagazin,  
Rückschlagfrei, Abluft verstellbar

### Anwendungsgebiete:

Besonders geeignet für empfindliche Materialien  
wie Folie, Pappe, Papier und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00002 2

### Heftklammern Type D



von 4 - 16 mm

Drahtmaß:  
0,5 x 1,27 mm

Rückenbreite:  
12,6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00338 8	<b>D04CNK</b>	verzinkt	168.000	20 x 8.400
4016429 00338 2	<b>D06CNK</b>	verzinkt	100.000	20 x 5.000
4016429 00260 6	<b>D08CNK</b>	verzinkt	100.000	20 x 5.000
4016429 00268 2	<b>D10CNK</b>	verzinkt	75.000	15 x 5.000
4016429 00269 9	<b>D12CNK</b>	verzinkt	75.000	15 x 5.000
4016429 00270 5	<b>D14CNK</b>	verzinkt	60.000	15 x 4.000
4016429 00271 2	<b>D16CNK</b>	verzinkt	45.000	15 x 3.000



## Druckluftnagler 2P-ES40SDS

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,3 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Heftklammer

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei, Unterladermagazin,  
Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:


Polstern, Dekorieren, Paneelen, Profildreher, Folien,  
Möbelrückwände, Draht- und Holzzäune und vieles mehr

*Auch als Druckluft-Kartuschennagler lieferbar.*



EAN-Code: 4016429 00011 4

### Heftklammern Type ES



von 15 - 40 mm

Drahtmaß:  
0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite  
6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000



## 6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer ES-BOX

2.000 x ES26CNKHA  
2.000 x ES32CNKHA  
2.000 x ES40CNKHA

EAN-Code: 4016429 04638 9

## Druckluftnagler 2P-H30SD

Heftklammern Type H von 12 - 30 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Polstern, Dekorieren, Möbelerückwände, Kleinmöbelbau,  
Holzschindeln, Verpackungen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00007 7

### Heftklammern Type H



von 12 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

Rückenbreite  
8,7 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00405 1	<b>H12CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	75.000	10 x 7.500
4016429 00406 8	<b>H15CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00408 2	<b>H21CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00409 9	<b>H25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00278 1	<b>H30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500

4016429 00656 7	<b>H25CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00657 4	<b>H30CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500

Entsprechen den Anforderungen der DIN 18182 Teil 3.



## Druckluftnagler 1M-AL20

Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL von 12 - 20 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 0,8 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung

Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar, Unterladermagazin

### Anwendungsgebiete:

Fast unsichtbare Nagelung mit  
Pins (Stifte ohne Kopf) von  
Zierprofilen, Ornamenten,  
Glasleisten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00020 6

### Pins Type AL

	von 12 - 20 mm  Drahtmaß: Ø 0,64 mm
--	--

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00199 9	<b>AL12CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00200 2	<b>AL15CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00201 9	<b>AL17CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00202 6	<b>AL20CLS</b>	verbronzter Stahl	220.000	22 x 10.000



## Druckluftnagler 2M-GA32SDS

Pins (Stifte ohne Kopf) Type GA von 16 - 30 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,7 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,55 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer,  
Unterladermagazin, Rückschlagfrei

### Anwendungsgebiete:

Zierprofile, Ornamente, Glasleisten  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00026 8

### Pins Type GA

	von 16 - 30 mm  Drahtmaß: 1,0 x 1,25 mm
--	--

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00620 8	<b>GA16CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00621 5	<b>GA19CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00622 2	<b>GA25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00623 9	<b>GA30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000



## Stauchkopfnagler 2P-J50SDS

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Rückschlagfrei, Seitenladermagazin, Geräuschdämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Polstern, Dekorieren, Sockelleisten, Bilderrahmen,  
Zierleisten, Glasleisten, Hohlkehlleisten und vieles mehr

*Auch als Druckluft-Kartuschennagler lieferbar.*



EAN-Code: 4016429 00027 5

### Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	<b>J16</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	<b>J19</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	<b>J45</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	<b>J50</b> CNKHA	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	<b>J16</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	<b>J19</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	<b>J50</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



## 8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer J-BOX

2.000 x J25CNKHA  
2.000 x J32CNKHA  
2.000 x J40CNKHA  
2.000 x J50CNKHA

EAN-Code: 4016429 04639 6





## Combinagler 2P-J/ES40COMBI

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm und  
Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Combimagazin, Rückschlagfrei, Geräuschkämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Polstern, Dekorieren, Profilibretter, Paneelen, Folien, Möbelerückwände,  
Kleinstmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00008 4

### Heftklammern Type ES



von 15 - 40 mm

Drahtmaß:  
0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite  
6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000

### Stauchkopfnägel Type J



von 19 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00137 1	<b>J19CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 01396 1	<b>J19CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000

## Hefthammer HHPF09-S19

Hefthammern Type PF von 6 - 9 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 0,9 kg  
Länge: 300 mm  
Breite: 30 mm  
Höhe: 58 mm

einfaches und zuverlässiges Ladesystem, ergonomisches Metallgehäuse, geringer Kraftaufwand, lange Lebensdauer

**Anwendungsgebiete:**

Schindeln, Teerpappe, Filz, Isolierungen, Unterlagen, Umhüllungen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00044 2

## Handheftpistole HHPF14

Hefthammern Type PF von 6 - 14 mm


**Technische Daten:**

Gewicht: 0,85 kg  
Länge: 190 mm  
Breite: 50 mm  
Höhe: 175 mm

Einfaches Ladesystem, Handgriffsicherung, robustes Metallgehäuse, hohe Einschlagstärke

**Anwendungsgebiete:**

Polstern, Dekorieren, Bespannen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00051 0

### Hefthammern Type PF



von 6 - 14 mm

Drahtmaß:  
0,5 x 1,27 mm

Rückenbreite: 10,6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00242 2	<b>PF06CNK</b>	verzinkt	142.000	20 x 7.100
4016429 00135 7	<b>PF09CNK</b>	verzinkt	100.000	20 x 5.000
4016429 00490 7	<b>PF12CNK</b>	verzinkt	80.000	20 x 4.000
4016429 00491 4	<b>PF14CNK</b>	verzinkt	60.000	20 x 3.000



### Hefthammer HHVZ10

Heftklammern Type VZ von 6 - 10 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 0,5 kg  
Länge: 285 mm  
Breite: 27 mm  
Höhe: 30 mm

einfaches und zuverlässiges Ladesystem,  
ergonomisches Metallgehäuse, geringer  
Kraftaufwand

**Anwendungsgebiete:**

Schindeln, Teerpappe, Filz,  
Isolierungen, Unterlagen, Umhüllungen  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 03587 1



### Handheftpistole HPVZ08

Heftklammern Type VZ von 6 - 8 mm

Gewicht: 0,4 kg  
Länge: 155 mm  
Breite: 25 mm  
Höhe: 95 mm

einfaches Ladesystem,  
robustes Metallgehäuse,  
Einschlagstärkenregulierung

**Anwendungsgebiete:**

Schindeln, Teerpappe, Filz,  
Isolierungen, Unterlagen, Umhüllungen  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00047 3

#### Heftklammern Type VZ



von 6 - 10 mm  
Drahtmaß:  
0,41 x 0,7 mm  
Rückenbreite:  
10,5 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00300 9	<b>VZ06CNK</b>	verzinkt	268.000	40 x 6.700
4016429 00299 6	<b>VZ08CNK</b>	verzinkt	200.000	40 x 5.000
4016429 00568 3	<b>VZ10CNK</b>	verzinkt	165.000	50 x 3.300



### Handheftpistole HTVX08

Heftklammern Type VX  
von 6 - 8 mm

Gewicht: 0,25 kg  
Länge: 170 mm  
Breite: 20 mm  
Höhe: 85 mm

Einfaches Ladesystem,  
robustes Metallgehäuse,  
Einschlagstärkenregulierung

**Anwendungsgebiete:**

Schindeln, Teerpappe, Filz, Isolierungen,  
Unterlagen, Umhüllungen und vieles  
mehr



EAN-Code: 4016429 03932 9

#### Heftklammern Type VX



von 6 - 8 mm  
Drahtmaß:  
0,58 x 0,75 mm  
Rückenbreite:  
11,35 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00159 3	<b>VX06CNK</b>	verzinkt	300.000	50 x 6.000
4016429 00160 9	<b>VX08CNK</b>	verzinkt	250.000	50 x 5.000

