

**Artikelnummer:** 155892

**Kurzbeschreibung:** Kracht-combitang Projahn, 165 mm, met spijker- & draadhouder, ringsleutel, ergonomisch greep



**Langbeschreibung:** Kracht-combitang Projahn, 165 mm, met spijker- & draadhouder, ringsleutel, ergonomisch greep: De professionele krachtcombinatietang van Projahn stelt u in staat om effectief en snel te werken dankzij de hoogwaardige afwerking. De optimale krachtoverbrenging zorgt ervoor dat zelfs langdurige taken zonder problemen of tekenen van vermoeidheid kunnen worden uitgevoerd. In elk gereedschapskoffer hoort een hoogwaardige en duurzame tang. De kracht combitang van Projahn met een lengte van 165 mm is geschikt voor elk werk met harde en zachte draden. De asymmetrische grijpvlakken en de optimale hefboomoverbrenging zorgen ervoor dat u ook bij lange grijp-, buig- en snijwerkzaamheden niet vermoeid raakt. De grijpzones voor vlakke en ronde materialen en de nagel- en draadhouder zorgen voor extra comfort. Dankzij de geïntegreerde ringsleutel kunnen zelfs veelhoekige schroeven met een tang worden bevestigd of losgedraaid. De hoogwaardige tang is gemaakt van gesmeed en oliegehard staal en heeft een verchroomd, mat gesatineerd oppervlak. De tangen zijn ontworpen in Amerikaanse vorm en voldoen aan de norm DIN ISO 5746. Met deze tang bent u optimaal uitgerust met een duurzaam gereedschap in zowel de professionele als de doe-het-zelf sector.

**Meer details:**

- Combinatietang voor professioneel gebruik
- Optimale hefboomverhouding
- Snijdt harde en zachte draden af
- Ergonomische handgreep dankzij asymmetrische grijpvlakken
- Grijpzones voor vlak en rond materiaal
- Nagel- en draadhouder
- Geïntegreerde ringsleutel
- Amerikaanse vorm
- Materiaal: gesmeed en in olie gehard gereedschapsstaal
- Oppervlaktemateriaal: verchroomd, mat satijn glans matte afwerking
- Lengte: 165 mm
- Norm: DIN ISO 5746.

