

**Artikelnummer:** 191077

**Kurzbeschreibung:** Koffiemachine CNS75CL+heetwateraut. HWA10CL



**Langbeschreibung:** Koffiemachines CNS, Classic-Line-set: Professionele set Hogastra Classic Line - vele uren warme dranken om van te genieten! Zowel koffie- als warmwatermachines zijn compact, mobiel, eenvoudig te bedienen, duurzaam, betrouwbaar in het dagelijks gebruik en werken stil. Kies de juiste Classic Line Set voor uw individuele behoeften:

- Classic-Line-Set 1:** Koffiezetapparaat CNS 50CL+Warm waterzetapparaat HWA6CL
- max. 50 kopjes koffie/max. 6 liter water
- Afmetingen: koffiezetapparaat: H 500 (incl. bovenfilter) x ø 220 mm, warmwaterautomaat H 450 x ø 220 mm
- Classic-Line-Set 2:** Koffiezetapparaat CNS 75CL+Warm waterapparaat HWA10CL
- max. 75 kopjes koffie/max. 10 liter water
- Afmetingen: koffiezetapparaat: H 530 (incl. bovenfilter) x ø 240 mm, warmwaterautomaat H 590 x ø 240 mm

Ideaal voor het bedienen van klanten en medewerkers, voor gebruik op evenementen, beurzen, presentaties en conferenties - met de fraai vormgegeven designprofessionele set uit de Hogastra Classic Line kunt u uw gasten volledig aromatische filterkoffie en heet water aanbieden voor een gevarieerde keuze aan thee! De koffiemachine van hoogwaardig roestvrij staal houdt de koffie urenlang warm zonder geurverlies en zonder extra filterpapier door de uitneembare fijnfilterschijf.

- Brouwen en warm houden in a'©a'©n apparaat
- Bereidingstemperatuur van 950 C garandeert een uitstekende koffiekwaliteit
- extra waterpeilindicator in de binnentank
- Druppelvrije kraan met vlak glas voor het eenvoudig aflezen van de resterende vulhoeveelheid.
- Roestvrijstalen bovenfilter voor eenvoudige bediening
- GS-testcertificaat, CE en spatwaterdicht ontwerp, voldoen aan de voorschriften voor gebruik in kantinekeukens!
- automatische droogloopbeveiliging en extra thermische veiligheidseindschakelaars
- Rubberen toevoerleiding met flexibele buigbescherming
- Stroomverbruik: 230 Volt / 50 Hz
- Bouillon: 1600 Watt
- Warmtebehoud: 125 Watt of 150 Watt (afhankelijk van het model)

Het water van de warmwaterautomaat wordt door een groot roestvrijstalen vloerverwarmingssysteem opgewarmd tot 950 C. De warmte van de warmwaterautomaat wordt door een groot roestvrijstalen vloerverwarmingssysteem opgewarmd. Wanneer de uiteindelijke temperatuur is bereikt, schakelt de warmwaterautomaat over naar de energiebesparingsmodus. Het water wordt automatisch op een constante temperatuur van 950 C gehouden en wordt daardoor ideaal getemperd voor de bereiding van thee.

- Aan/uit-schakelaar: verlicht - geel
- Controlelampje: verwarmingsfase - rood, houdfase - groen
- Stroomverbruik: 230 Volt / 50 Hz
- Verwarmingsfase: 2000 Watt
- Houdend heet: 160 Watt of 180 Watt (afhankelijk van het model)

