

2755 / 2755B / GH275
GH435 / GH755
GH810 (-6 to -10)

**Nipples without
wire trap**

**Nippel ohne
Ausreiß-
sicherung**

**Nipples sans
gorge pour
nappes**



**Nipples senza
protezione da
strappo**

**Manguitos
roscados sin
seguro de
arranque**

36

2755(B) / GH275 / GH435 / GH810 (-6 to -10)

GH755



FHA (6000 psi)

SAE Flange Code 62, 45° Elbow
Flansch-Code 62, 45° Krümmer
Bride code 62, coude 45°
Flangia codice 62 a 45°
Brida-código 62 acodado a 45°

Part Number Skive Steel	Part Number Skive Stainless Steel	Part Number TTC Steel	Part Number TTC Stainless Steel	Thread T	Flange	Tube O.D. mm	Hose ND	Hose Size	A mm	D mm	H mm	E mm	K Ø mm	HEX [1]	HEX [2]
GC8855-8*		1T8FHA8**			1/2"		12	-8	90,1	57,1	21,3	9,0	31,8		
GC8855-12-8*		1T12FHA8**			3/4"		12	-8	92,8	59,8	23,9	9,0	41,3		
GC8855-8-10* ¹		1T8FHA10**			1/2"		16	-10	94,1	57,5	21,3	12,0	31,8		
GC8855-12-10*		1T12FHA10**			3/4"		16	-10	101,0	64,4	25,7	12,0	41,3		
GC8855-12*		1T12FHA12**			3/4"		19	-12	118,4	81,4	32,0	15,0	41,3		
GC8855-16-12*		1T16FHA12**			1"		19	-12	120,2	83,2	33,6	15,0	47,6		
GC8855-16*		1T16FHA16**			1"		25	-16	127,2	86,7	35,1	20,0	47,6		
GC8855-20-16*		1T20FHA16**			1 1/4"		25	-16	130,8	90,3	38,6	20,0	54,0		

¹ Assembly with full flange is not possible, use split flanges.

¹ Zusammenbau mit Vollflansch ist nicht möglich, benutze Halbflansche.

¹ Embouts où la pleine-bride n'est pas possible, à assembler avec demi bride.

¹ L'assemblaggio con la flangia completa non é possibile, usare la semi-flangia.

¹ No es posible el Montaje con bridas enteras, utilizar medias bridas.

* Sockets must be ordered separately.

* Fassungen müssen separat bestellt werden.

* Les jupes doivent être commandées s'ep.

* Le boccole devono essere ordinate sep.

* Los manguitos tienen que pedirse por separado.

** Part numbers include sockets.

** Teil-Nr. beinhaltet Fassung.

** L'embout-Nr. avec la jupe.

** Part Number include la boccola.

** Los números de parte incluyen los manguitos.